



基本パーツ

基本ユニットの選び方

- ①キャスターを使い可動式、固定式より選択します。
- ②棚をソリッド型、メッシュ型より選択します。
- ③サイズ（奥行きと幅）を決め、必要段数分のシェルフを選択します。
- ④ポールキット（2本）を2セット選択します。（可動式であれば、使う場所に応じたキャスターを選択します。）



- ポールキット
ポール同士を接続するポールコネクタ上下セットとポール2本から成ります。設置型、可動型の2種類から選択できます。



プレミアム	プレミアム	スタンダード	スタンダード	スタンダード
回転キャスター、 一方向にロック	完全ロック キャスター	回転クロームキャ スター、ブレーキ付	回転クローム キャスター	頑丈なクローム キャスター

- キャスター
使用環境に応じて、5種類のキャスターから選択できます。

特長その④

組み立ても調節も簡単

木槌を使わずに数分で組み立てが出来ます。棚板は100mm単位で高さ調節ができます。設置の後の棚板調節は棚板を支えているトラバースを取り外し位置を変えるだけで簡単にできます。



特長その⑤

自由なレイアウト

カムシェルビングは高さ5種類・奥行き4種類・幅8種類の組み合わせで出来ています。ユニットをL字型、U字型にもできるので、どのような場所でも効率の良いレイアウトが出来るようになっています。



- 基本ユニット
ポールセット×2、シェルフセット×4枚の組み合わせです。



- 追加ユニット
基本ユニット×1、ポールセット×1、シェルフセット×4の組み合わせです。



- L字型ユニット
基本ユニット×1、ポールセット×1、シェルフセット×4、コーナーコネクタセット×4の組み合わせです。



- U字型ユニット
基本ユニット×2、シェルフセット×4、コーナーコネクタセット×8の組み合わせです。

価格等、詳しくは弊社webカタログのカムシェルビングページをご参照下さいませ。

<http://www.ebematsu.co.jp/catalogindex/index.html>