

このページの全商品は

CAMBRO®



Camrack™

フルサイズ

ステムウェアラック



※足付グラス用


ベースカラー



このページのラックは受注後組み立ての為、
返品はご遠慮ください。

標準ベースカラーはソフトグレーです。
その他はオプションになります。

キャンブロカムラック 10の秘密



- ①他のメーカーよりも全体的に軽く壁に隙間がないので、清潔に保存でき洗浄も効果的に行えます。
- ②38ミリのスブラッシュガードがラック内の水を維持するので効果的に洗浄でき、また、ガラスの保護にも役立ちます。
- ③人間工学的にデザインされたハンドルで持ち運びが非常にスムーズです。
- ④他のメーカーのラックとの積み重ねも可能です。
- ⑤底部がV型になっているので水がはけやすくなっています。
- ⑥底部のフチもスムーズで角が丸くなっているため、運びやすく怪我も減少します。
- ⑦仕切り隅に指先が入るスペースがありますので、取り出しが容易です。
- ⑧丈夫なコポリマー樹脂製で、化学品や熱に強いので末永く使えます。
- ⑨一体成型のピンを使用しているためで、丈夫で、ネジ、リベット、ボルトなど不要で組み立てられます。
- ⑩食器洗浄機にどの方向からでも入れられ、方向を揃える手間がかかりません。

①カムラック ステムウェアラック 9仕切

品番	ページコード	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	重量 (kg)	商品コード	価格
9S 318	5-2180-0101	9	150 × 150	79	504×504×H143	2.12	7077220	¥9,400
9S 434	5-2180-0102			121	504×504×H184	2.70	7077320	¥13,600
9S 638	5-2180-0103			162	504×504×H225	3.42	7077420	¥17,800
9S 800	5-2180-0104			203	504×504×H267	4.07	7077520	¥22,000
9S 958	5-2180-0105			244	504×504×H308	4.72	7077620	¥26,200
9S1114	5-2180-0106			286	504×504×H349	5.37	7077720	¥30,400

②カムラック ステムウェアラック 16仕切

品番	ページコード	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	重量 (kg)	商品コード	価格
16S 318	5-2180-0201	16	111 × 111	79	504×504×H143	2.21	7077820	¥8,300
16S 418	5-2180-0202			105	504×504×H143	2.21	4139720	¥11,900
16S 434	5-2180-0203			121	504×504×H184	2.93	7077920	¥11,700
16S 534	5-2180-0204			146	504×504×H184	2.93	4139820	¥11,800
16S 638	5-2180-0205			162	504×504×H225	3.65	7078020	¥15,100
16S 738	5-2180-0206			187	504×504×H225	3.65	4139920	¥15,200
16S 800	5-2180-0207			203	504×504×H267	4.37	7078120	¥18,500
16S 900	5-2180-0208			229	504×504×H267	4.37	4140020	¥18,600
16S 958	5-2180-0209			244	504×504×H308	5.09	7078220	¥21,900
16S1058	5-2180-0210			270	504×504×H308	5.09	4140120	¥22,000
16S1114	5-2180-0211			286	504×504×H349	5.82	7078320	¥25,300
16S1214	5-2180-0212			311	504×504×H349	5.82	4140220	¥25,400

③カムラック ステムウェアラック 25仕切

品番	ページコード	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	重量 (kg)	商品コード	価格
25S 318	5-2180-0301	25	89 × 89	79	504×504×H143	2.30	7078420	¥8,300
25S 418	5-2180-0302			108	504×504×H143	2.30	8802020	¥9,200
25S 434	5-2180-0303			121	504×504×H184	3.07	7078520	¥11,700
25S 534	5-2180-0304			149	504×504×H184	3.07	8802120	¥11,900
25S 638	5-2180-0305			162	504×504×H225	3.84	7078620	¥15,100
25S 738	5-2180-0306			191	504×504×H225	3.84	8802220	¥15,300
25S 800	5-2180-0307			203	504×504×H267	4.61	7078720	¥18,500
25S 900	5-2180-0308			232	504×504×H267	4.61	8802320	¥18,700
25S 958	5-2180-0309			244	504×504×H308	5.38	7078820	¥21,900
25S1058	5-2180-0310			273	504×504×H308	5.38	8802420	¥22,100
25S1114	5-2180-0311			286	504×504×H349	6.18	7078920	¥25,300
25S1214	5-2180-0312			314	504×504×H349	6.14	8802520	¥25,500

※ラックを組み合わせる場合、ベースの上に重ねる仕切りはフルドロップを最初にセットし、それでハードドロップを重ねて高さの調整をしてください。
又、ステムウェアラックを選ぶときには、ラックの内側の高さが、ガラス類の実際の高さよりも高くなる様にセットしてください。

※ガラスラック早見表は
P2179にございます。